FABORY

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Blank 8.8 M27X190

Artikelnummer	07060.270.190
Marke	-
UBB	500644800855
UNSPSC	31161605
EAN	8717077028630
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	190 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische Spezifikation

b	66
d-D	M27
dk (max.)	40
Full thread if L ≤	90
k (max.)	27
L (mm)	190
P	3
s	19

Technische Zeichnung