FABORY



Slotted cheese head, turned ISO 1207 Stahl Blank M1,6X10

Artikelnummer	24500.016.010
Marke	-
UBB	500648421443
UNSPSC	31161504
EAN	8717077224285
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M1.6
Länge	10 mm
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	ISO 1207, turned

Standards

ISO	1207

Technische Spezifikation

d-D	M1.6
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3
Full thread if L ≤	30
k (max.)	1
L (mm)	10
n	0.4
P	0.35
t (min.)	0.45

Technische Zeichnung

