FABORY



Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X16

Artikelnummer	24520.060.016
Marke	-
UBB	950353119270
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630896
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	16 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈1602
BS	≈4183
NF	≈E25-127
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207

Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Full thread if L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	16
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technische Zeichnung