FABORY



Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X80

Artikelnummer	24520.060.080
Marke	-
UBB	950353120245
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631022
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	80 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	84
BS	≈4183
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602

Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Full thread if L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	80
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technische Zeichnung