FABORY

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X8

Artikelnummer	24540.020.008
Marke	-
UBB	950353129097
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632463
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2
Länge	8 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009

Technische Spezifikation

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Full thread if L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	8
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Technische Zeichnung