FABORY



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X12

Artikelnummer	24540.020.012
Marke	-
UBB	950353129253
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632487
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2
Länge	12 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Full thread if L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	12
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Technische Zeichnung

