FABORY

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2,5X30

Artikelnummer	24540.025.030
Marke	-
UBB	950353130715
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632708
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2.5
Länge	30 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963

Technische Spezifikation

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Full thread if L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	30
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Technische Zeichnung