FABORY



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X5

Artikelnummer	24540.030.005
Marke	-
UBB	950353130970
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632821
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	5 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Full thread if L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	5
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische Zeichnung

