FABORY



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X100

Artikelnummer	24540.040.100
Marke	-
UBB	950353135011
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633354
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	100 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Full thread if L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	100
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische Zeichnung

