FABORY



# Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X30

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 24540.100.030 |
| Marke | - |
| UBB | 950353139989 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492634047 |
| PKG. von 200 | Nur komplette Verpackung |

## Technische Parameter

| | |
|---|---|
| Durchmesser | M10 |
| Länge | 30 mm |
| Klasse | 4.8 |
| Antriebsart | Schlitz |
| Kopfform | Senkkopf |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |

## Standards

| | |
|---|---|
| ISO | ≈2009 |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NEN | ≈2370 |
| DIN | 963 |
| NF | ≈E25-123 |
| BS | ≈4183 |

## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| d-D | M10 |
| Thread length (min.) | 40 |
| dk (max.) | 18 |
| Full thread if L ≤ | 50 |
| k (max.) | 5 |
| L (mm) | 30 |
| n | 2.5 |
| P | 1.5 |
| t (min.) | 2 |

## Technische Zeichnung

