FABORY

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 4.8 M4X8

Artikelnummer	24565.040.008
Marke	-
UBB	950353912591
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635327
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	8 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Full thread if L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	8
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische Zeichnung