FABORY



Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X10

Artikelnummer	24570.030.010
Marke	-
UBB	950353147560
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635877
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	10 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Linsensenkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	964
NF	≈E25-124
NEN	≈2371

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Full thread if L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Technische Zeichnung

