FABORY



Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X45

Artikelnummer	24570.050.045
Marke	-
UBB	950353150275
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636218
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	45 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Linsensenkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-124
ISO	≈2010
DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2371

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Full thread if L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	45
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Technische Zeichnung

