
FABORY



Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X20

Artikelnummer	24640.030.020
Marke	-
UBB	950353152909
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637031
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	20 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Flachkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standards

ISO	≈1580
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
DIN	85

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Full thread if L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Technische Zeichnung

