
FABORY



Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X5

Artikelnummer	24640.040.005
Marke	-
UBB	950353514694
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637253
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	5 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Flachkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standards

ISO	≈1580
DIN	85
NEN	≈1603
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128

Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Full thread if L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	5
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Technische Zeichnung

