
FABORY



Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X10

Artikelnummer	24640.040.010
Marke	-
UBB	950353153576
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637284
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	10 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Flachkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standards

NEN	≈1603
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
NF	≈E25-128
BS	≈4183

Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Full thread if L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	10
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Technische Zeichnung

