
FABORY



Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X6

Artikelnummer	24640.050.006
Marke	-
UBB	950353604784
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637451
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	6 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Flachkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
DIN	85
ISO	≈1580
NF	≈E25-128
BS	≈4183

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Full thread if L ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	6
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Technische Zeichnung

