
FABORY



Flachkopf mit Schlitz DIN 85 DIN 85 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X16

Artikelnummer	24640.080.016
Marke	-
UBB	950353629203
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637819
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	16 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Flachkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standards

BS	≈4183
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M
DIN	85
ISO	≈1580

Technische Spezifikation

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Full thread if L ≤	40
k (max.)	4.8
L (mm)	16
n	2
P	1.25
t (min.)	1.9

Technische Zeichnung

