FABORY

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 Großverpackung M2,5X8

Artikelnummer	24660.025.008
Marke	-
UBB	950353516673
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639073
PKG. von 2000	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2.5
Länge	8 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Phillips
Kopfform	Linsenkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Großverpackung

Standards

ISO	≈7045
DIN	7985

Technische Spezifikation

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	5
Full thread if L ≤	20
k	2
L (mm)	8
No. cross recess	1
P	0.45

Technische Zeichnung

