
FABORY



Hutmutter hohe Form DIN 1587 Messing CU2/CU3 Nickelbeschichtet M10

Artikelnummer	47360.100.001
Marke	-
UBB	950355205689
UNSPSC	31161705
EAN	8715492844187
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Antriebsart	Hexagon
Material	Messing
Material technisch	CU2/CU3
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Nickelbeschichtet
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	1587
NEN	1618

Technische Spezifikation

d-D	M10
dk (max.)	16
h	18
m (max.)	8
P	1.5
s	17
t	13

Technische Zeichnung

