
FABORY



Rändelschrauben DIN 464 DIN 464 Messing Cu3 M4X12

Artikelnummer	47480.040.012
Marke	-
UBB	950351754540
UNSPSC	31161500
EAN	8715492844583
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	12 mm
Material	Messing
Material technisch	Cu3
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	464

Technische Spezifikation

b	12
d-D	M4
dk	16
ds	8
Full thread if L ≤	16
h	9.5
k	3.5
L (mm)	12
P	0.7

Technische Zeichnung

