
FABORY



Rändelschrauben DIN 464 DIN 464 Messing Cu3 M5X12

Artikelnummer	47480.050.012
Marke	-
UBB	950351755380
UNSPSC	31161500
EAN	8715492844668
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	12 mm
Material	Messing
Material technisch	Cu3
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	464

Technische Spezifikation

b	15
d-D	M5
dk	20
ds	10
Full thread if L ≤	16
h	11.5
k	4
L (mm)	12
P	0.8

Technische Zeichnung

