FABORY

Sechskantmutter niedrig Linksgewinde DIN 439 2 Rostfreistahl A2 035 Linksgewinde M6 (LH)

Artikelnummer	51093.060.001
Marke	-
UBB	950355849114
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268327
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Klasse	035
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Links (LH)
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Linksgewinde

Standards

DIN	439-2
NF	E25-405-1
ISO	4035
NEN	2334-B
ASME	B18.2.4.5M

Technische Spezifikation

d-D	M6
m	3.2
P	1
s	10

Technische Zeichnung