FABORY

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Rostfreistahl A2 70 Großverpackung M4

Artikelnummer	51100.040.001
Marke	-
UBB	950355221272
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268501
PKG. von 2500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 are minimal property class 50.Großverpackung

Standards

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische Spezifikation

d-D	M4
m	3.2
P	0.7
s	7

Technische Zeichnung

