FABORY

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Rostfreistahl A2 70 Großverpackung M6

Artikelnummer	51100.060.001
Marke	-
UBB	950355221439
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268525
PKG. von 2000	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 are minimal property class 50.Großverpackung

Standards

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische Spezifikation

d-D	M6
m	5
P	1
s	10

Technische Zeichnung