
FABORY



Sechskantmuttern mit Flansch DIN 6923 DIN 6923 Rostfreistahl A2 70 M6

Artikelnummer	51108.060.001
Marke	-
UBB	950355814613
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268877
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Specific features of hexagon nuts with flange:The flange enables built up forces under the nut to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.Washers are not necessary.

Standards

ISO	4161
DIN	6923
NF	E25-406

Technische Spezifikation

d-D	M6

Technische Zeichnung

dc (max.)	14.2
m (max.)	6
P	1
s	10

