FABORY



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M1,6X5

Artikelnummer	51110.016.005
Marke	-
UBB	950353244748
UNSPSC	31161504
EAN	8715492268921
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M1.6
Länge	5 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183

Technische Spezifikation

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3
Full thread if L ≤	16
k (max.)	0.96
L (mm)	5
n	0.4
P	0.35
t (min.)	0.32

Technische Zeichnung

