FABORY



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M2X25

Artikelnummer	51110.020.025
Marke	-
UBB	951353575982
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269065
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2
Länge	25 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370

Technische Spezifikation

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Full thread if L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	25
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Technische Zeichnung

