FABORY



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M2,5X30

Artikelnummer	51110.025.030
Marke	-
UBB	500571315547
UNSPSC	31161504
EAN	8715494116213
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2.5
Länge	30 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370

Technische Spezifikation

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Full thread if L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	30
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Technische Zeichnung

