FABORY



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M3X8

Artikelnummer	51110.030.008
Marke	-
UBB	950353246727
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269195
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	8 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Full thread if L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	8
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische Zeichnung

