FABORY



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M3X25

Artikelnummer	51110.030.025
Marke	-
UBB	950353247220
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269249
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	25 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Full thread if L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	25
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische Zeichnung

