FABORY



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M5X22

Artikelnummer	51110.050.022
Marke	-
UBB	500571317113
UNSPSC	31161504
EAN	8715494116374
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	22 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Full thread if L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	22
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische Zeichnung

