FABORY



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M5X40

Artikelnummer	51110.050.040
Marke	-
UBB	950353249531
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269546
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	40 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370
DIN	963

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Full thread if L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	40
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische Zeichnung

