FABORY



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M6X70

Artikelnummer	53570.060.070
Marke	-
UBB	500571283604
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136259
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	70 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762

Technische Spezifikation

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Full thread if L ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	70
P	1
s	5

Technische Zeichnung

