FABORY

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M8X25

Artikelnummer	53570.080.025
Marke	-
UBB	950351842337
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319463
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	25 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-125
NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912

Technische Spezifikation

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Full thread if L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	25
P	1.25
s	6

Technische Zeichnung