FABORY



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M8X30

Artikelnummer	53570.080.030
Marke	-
UBB	950351842410
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319470
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	30 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1

Technische Spezifikation

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Full thread if L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	30
P	1.25
s	6

Technische Zeichnung

