FABORY

# Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M10X75

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 53570.100.075 |
| Marke | - |
| UBB | 500571284859 |
| UNSPSC | 31161605 |
| EAN | 8715494136372 |
| PKG. von 50 | Nur komplette Verpackung |

## Technische Parameter

| | |
|---|---|
| Durchmesser | M10 |
| Länge | 75 mm |
| Klasse | 80 |
| Antriebsart | Innensechskant |
| Kopfform | Zylinderkopf |
| Material | Rostfreistahl |
| Material technisch | A4 |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |

## Standards

| | |
|---|---|
| NF | E25-125 |
| DIN | 912 |
| NEN | 1241 |
| BS | 4168-1 |
| ASME | B18.3.1M |
| ISO | 4762 |

## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| b | 32 |
| d-D | M10 |
| dk (max.) | 16 |
| Full thread if L ≤ | 40 |
| k (max.) | 10 |
| L (mm) | 75 |
| P | 1.5 |
| s | 8 |

## Technische Zeichnung