FABORY

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M12X140

Artikelnummer	53570.120.140
Marke	-
UBB	500571286425
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541992
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	140 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1

Technische Spezifikation

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Full thread if L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	140
P	1.75
s	10

Technische Zeichnung