FABORY

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M24X60

Artikelnummer	53570.240.060
Marke	-
UBB	500571288249
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136716
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	60 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762

Technische Spezifikation

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Full thread if L ≤	85
k (max.)	24
L (mm)	60
P	3
s	19

Technische Zeichnung