FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 70 M18X130

Artikelnummer	55000.180.130
Marke	-
UBB	500571369262
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144049
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M18
Länge	130 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	130
P	2.5

Technische Zeichnung

