FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M20X320

Artikelnummer	55000.200.320
Marke	-
UBB	500571370153
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144131
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	320 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	320
P	2.5

Technische Zeichnung

