FABORY

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 Min.50 M24X75

Artikelnummer	55000.240.075
Marke	-
UBB	500571370567
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144179
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	75 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	75
P	3

Technische Zeichnung

