FABORY

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A4 1/4X1.1/4

Artikelnummer	55006.063.031
Marke	-
UBB	952351032315
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322470
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1/4 Inch
Länge	1.1/4 Inch
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	20

Standards

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Technische Spezifikation

F	0.4375
H	0.15625
LT (min.): L6 Inch	1
LT (min.): L≤6 Inch	0.75

Technische Zeichnung

