FABORY

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M3X25

Artikelnummer	55010.030.025
Marke	-
UBB	951351911619
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323538
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	25 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M3
k	2
L (mm)	25
P	0.5
s	5.5

Technische Zeichnung

