FABORY

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M5X16

Artikelnummer	55010.050.016
Marke	-
UBB	950351858911
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323682
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	16 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	16
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

