FABORY

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M6X100

Artikelnummer	55010.060.100
Marke	-
UBB	951351913854
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323972
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	100 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M6
k	4
L (mm)	100
P	1
s	10

Technische Zeichnung

