FABORY

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M8X12

Artikelnummer	55010.080.012
Marke	-
UBB	950351861394
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323996
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	12 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische Spezifikation

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	12
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

