FABORY

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M20X85

Artikelnummer	55010.200.085
Marke	-
UBB	500621796068
UNSPSC	31161620
EAN	8715494513364
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	85 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	85
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

