FABORY

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M20X190

Artikelnummer	55010.200.190
Marke	-
UBB	500571377422
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115933
PKG. von 20	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	190 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technische Spezifikation

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	190
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

