FABORY

# Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M20X200

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 55010.200.200 |
| Marke | - |
| UBB | 951351922012 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492325372 |
| PKG. von 5 | Nur komplette Verpackung |

## Technische Parameter

| | |
|---|---|
| Durchmesser | M20 |
| Länge | 200 mm |
| Klasse | Min.50 |
| Antriebsart | Hexagon |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Rostfreistahl |
| Material technisch | A4 |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |
| Info | Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50. |

## Standards

| | |
|---|---|
| NEN | 1568 |
| NF | E25-114 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 933 |
| ISO | 4017 |

## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| d-D | M20 |
| k | 12.5 |
| L (mm) | 200 |
| P | 2.5 |
| s | 30 |

## Technische Zeichnung

